

**6hranný úhlový klíč fosfátovaný, Šestihran: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626038 22
GTIN	4045197921468
Třída artiklu	62B

Popis**Provedení:**

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou. Fosfátovaný povrch.

Upozornění:

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

Technický popis

Délka ramen	222×102 mm
6hran	22 mm
Povrch	manganově fosfátovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky