

Garant**Silové kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 200mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	700340 200
GTIN	4045197416933
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem** Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,8 mm
Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované

Technický list

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště