



## Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease, Typ hnací 4hran: 2-1/2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo

657590 2-1/2

GTIN

4018754139637

Třída artiklu

63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### Nástrčná ráčna přepínatelná s uvolňovačem.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

#### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

Nástrčná stopka	14×18 mm
Trvalé zatížení	200 Nm
Výška v	22,3 mm
Šířka b	41 mm
Počet břitů	36
Řada	725QR/20
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozteč S	38,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Přepínatelná ráčna	ano
Ráčna s vyhazovačem	ano
Druh produktu	Ráčna