

**Garant****Kombinované kleště, chromované, 2složkové rukojeti, Celková délka: 180mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	700940 180
GTIN	4045197416964
Třída artiklu	71B

## Popis

**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem**Haptoprene.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

## Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště