



## Nástrčná ráčna úzká s níže uloženým prepínačem, Typ hnací 4hran: 2-1/2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657640 2-1/2
GTIN	4000896179701
Třída artiklu	630

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

**Úzká nástrčná ráčna** s níže uloženým prepínačem.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

## Technický popis

Šířka b	40 mm
Trvalé zatížení	320 Nm
Výška v	14,3 mm
Nástrčná stopka	14×18 mm
Počet břitů	40
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozteč S	36 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Chromvanadiová ocel
Druh produktu	Ráčna