



Momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 300Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657300 300
GTIN	2050001017253
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. S nástrčnou přepínatelnou ráčnou – utahování doleva přeštrčením nástrčných nástrojů.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogový
Upínací 4hran	1/2 palec
Hmotnost	1512 g
Maximální utahovací moment	300 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	14×18 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	60 - 300 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 220 lbfft
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	25 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	587 mm
Celková délka L	656 mm
Feedback	s vypínáním
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	612 mm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický

Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 755
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkks Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkks a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657630 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657600 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657600 2-3/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-3/4 palec	657700 2-3/4
Čtyřhranný nástrčný nástroj Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657700 2-1/2
Nástrčná ráčna s vyhazovačem Typ hnací 4-hran 2-1/2 palec	657580 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním s vyhazovačem QuickRelease Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657590 2-1/2
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-1/2 palec	657582 2-1/2

Nástrčná ráčna Upínací čtyřhran 2-1/2 palec	657620 2-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 2-3/4HD palec	657600 2-3/4HD
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 2-3/4 palec	657630 2-3/4
Momentový klíč základní přístroj Maximální utahovací moment 300 Nm	657410 300