



Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675220 2/25
GTIN	4013288014818
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **houževnatou**. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Celková délka	25 mm
Velikost křížové drážky	2
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	855/1 TZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Barevné označení	ano

Druh produktu

Bitový nástroj