

**Bit Precision pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675281 3/25
GTIN	7610733211326
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně **barevným kódováním** a atraktivní **ochranou proti korozi**.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Technický popis

Celková délka	25 mm
Velikost křížové drážky	3
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	PrecisionBits
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Druh produktu

Bitový nástroj