



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754800 35
GTIN	7610733087099
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Technický popis

Hmotnost	0,597 kg
Délka násady	295 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Celková délka	330 mm
Materiál pouzdra	ocel
Ø hlavy kladiva	35 mm
Délka hlavy s vložkami	105 mm

Řada	PB 303
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaVypouklé Ø hlavy kladiva 35 mm	754730 35
Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 35 mm	754720 35