

Garant

Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754750 32
GTIN	4045197923547
Třída artiklu	71D

Popis

Provedení:

Silná ocel, střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolné proti opotřebení (středně tvrdé). **Bez zpětného rázu** díky pístu v korpusu kladiva. Při úderu je píst vržen směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Technický popis

Délka násady	285 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Celková délka	320 mm
Hmotnost	0,391 kg
Délka hlavy s vložkami	100 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 32 mm	754720 32
Náhradní nylonová vložkaVypouklé Ø hlavy kladiva 32 mm	754730 32
Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 32 mm	754840 32