

**Bit plochý, 1/4 palce C 6,3, délka 39 mm, Šířka břitu: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675260 4
GTIN	4013288010841
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Tloušťka břitu: 0,8 mm

Celková délka: 39 mm

Technický popis

Tloušťka břitu	0,8 mm
Celková délka	39 mm
Šířka břitu	4 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	800/1 Z
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

