

ejendals

Pár rukavic Tegera® 8802 Infinity, Velikost rukavice: 8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094365 8
GTIN	7340118318868
Třída artiklu	04R

Popis

Provedení:

Víceúčelové rukavice nové řady Infinity s **vynikajícím citem** a dobrým uchopením. Ve dlaních odolné proti oleji a mastnotám. Odolné proti **kontaktnímu teple do 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robustní montážní rukavice s neprodyšným dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny s PU na bázi vody, vhodné pro práce v lehce mastném a vlhkém prostředí.

Norma:

EN 407

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technologie pletení: 18G

Barva: černá / žlutá

Technický popis

Velikost rukavice	8
Řada	Tegera®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	6
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / žlutá
Technologie pletení	18G
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice