

HALDER**Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky, Ø hlavy kladiva: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754900 40
GTIN	4030618301707
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Násada z ocelové trubky s pryžovou rukojetí odolné vůči oleji.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Technický popis

Celková délka	300 mm
Hmotnost	0,805 kg
Materiál pouzdra	Ocelová trubka
Materiál držadla	Ocelová trubka
Ø hlavy kladiva	40 mm
Délka hlavy s vložkami	115 mm
Řada	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá

Označení výrobce	SUPERCRAFT
Povrch	Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 40 mm	754910 40
--	-----------