



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754800 60
GTIN	7610733087129
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Technický popis

Délka hlavy s vložkami	120 mm
Celková délka	420 mm
Ø hlavy kladiva	60 mm
Délka násady	360 mm
Hmotnost	1,59 kg
Materiál držadla	Skelné vlákno
Materiál pouzdra	ocel

Řada	PB 303
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaVypouklé Ø hlavy kladiva 60 mm	754730 60
Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 60 mm	754720 60