

**Garant****Upínací pouzdro válcové, Kleština ER: 32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319291 32
GTIN	4045197922908
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:****Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.**

Přes vnější průměr zavést do standardního držáku vyvrtávací tyče nebo držáku vrtáku s vyměnitelnými destičkami.

**Použití:**

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

**Upozornění:**

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídatnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).

Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.

**Technický popis**

Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Vhodné pro	č. 319286
Závit M	M40×1,5

Základní držák Ø d <sub>2</sub>	49,5 mm
l <sub>2</sub> s výměnným adaptérem	53 mm
l <sub>2</sub> s upínací kleštinou ER	25,5 mm
Druh produktu	Upínací pouzdro