

HALDER**Kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky, Ø hlavy kladiva: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	754900 50
GTIN	4030618301721
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Násada z ocelové trubky s pryžovou rukojetí odolné vůči oleji.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Technický popis

Hmotnost	1,15 kg
Materiál pouzdra	Ocelová trubka
Celková délka	310 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Materiál držadla	Ocelová trubka
Délka hlavy s vložkami	120 mm
Řada	SUPERCRAFT®
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá

Označení výrobce	SUPERCRAFT
Povrch	Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 50 mm	754910 50
--	-----------