



Bit Precision plochý, 1/4 palce C 6,3, Šířka břitu: 6mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675300 6
GTIN	7610733211593
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně **barevným kódováním** a atraktivní **ochranou proti korozi**.

Použití:

Pro šrouby s drážkou DIN 3127 příp. DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Technický popis

Šířka břitu	6 mm
Celková délka	25 mm
Tloušťka břitu	1 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	PrecisionBits
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

