

HALDER

Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelných vláken, Ø hlavy kladiva: 40mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	755000 40
GTIN	4030618302995
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Nerozbitná násada „**Ultratec**“ ze skelných vláken.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Technický popis

Materiál držadla	3složková násada
Hmotnost	0,79 kg
Ø hlavy kladiva	40 mm
Celková délka	370 mm
Délka hlavy s vložkami	115 mm
Série	SUPERCRAFT
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá
Povrch	Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu	ano

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 40 mm

754910 40