



Průhledný brusný kotouč SLTR Control, (ZA) pro ocel a INOX, Ø 125 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565446 40
GTIN	4027497579389
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč se **zorným polem**, které umožňuje průhled na obrobek. Velmi vysoká hustota povolaku a dobrá životnost.

Použití:

Ideální pro jemné obrábění.

Technický popis

Zrnitost	40
Popis tvaru	šikmý s přesahem lamel
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Průhledné broušení	ano
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		