

Garant**Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, Ø hlavy kladiva: 50 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	754750 50
GTIN	4045197923561
Třída artiklu	71D

Popis

Provedení:

Silná ocel, střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolné proti opotřebení (středně tvrdé). **Bez zpětného rázu** díky pístu v korpusu kladiva. Při úderu je píst vržen směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

S násadou z amerického hikorového dřeva.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.

Délka hlavy s vložkami: 110 mm

Délka násady: 335 mm

Celková délka: 385 mm

Hmotnost: 1,05 kg

Technický popis

Ø hlavy kladiva	50 mm
Celková délka	385 mm
Hmotnost	1,05 kg
Délka násady	335 mm

Délka hlavy s vložkami	110 mm
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka plochá Ø hlavy kladiva 50 mm	754720 50
Hikorová násada na kladiva s klínem Pro Ø hlavy 50 mm	754840 50
Náhradní nylonová vložka Vypouklé Ø hlavy kladiva 50 mm	754730 50