

HALDER

Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelných vláken, Ø hlavy kladiva: 50mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	755000 50
GTIN	4030618303008
Třída artiklu	73W

Popis**Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.

Nerozbitná násada „**Ultratec**“ ze skelných vláken.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Technický popis

Hmotnost	1,04 kg
Délka hlavy s vložkami	120 mm
Ø hlavy kladiva	50 mm
Materiál držadla	3složková násada
Celková délka	380 mm
Série	SUPERCRAFT
Materiál vložky	Nylon, bílá, tvrdá
Povrch	Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu	ano

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 50 mm

754910 50