

**Bit Precision pro 6hran, 1/4 palce C 6,3, 6hran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675290 3
GTIN	7610733211401
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Charakteristická pružnost a houževnatost při vysoké tvrdosti a dlouhé životnosti. Vysoce přesné hroty pro perfektní usazení ve šroubu a „Anti-Cam-Out“. Nanopovlak je současně **barevným kódováním** a atraktivní **ochranou proti korozi**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Technický popis

Celková délka	25 mm
6hran	3 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	PrecisionBits
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj

