

**HALDER****Předklepávací kladivo bez zpětného rázu, Ø hlavy kladiva (mm) / hmotnost (kg): 80/4****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 755400 80/4   |
| GTIN           | 4030618301851 |
| Třída artiklu  | 73W           |

**Popis****Provedení:**

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu odolného vůči opotřebení. **Bez zpětného rázu** díky ocelovým kuličkám korpusu kladiva. Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

**Náhradní díl:**

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910; náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.

Délka hlavy s vložkami: 200 mm

Ø úderných ploch vložek: 80 mm

Délka násady: 800 mm

Celková délka: 880 mm

Hmotnost: 4,41 kg

**Technický popis**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Délka hlavy s vložkami  | 200 mm         |
| Ø úderných ploch vložek | 80 mm          |
| Ø hlavy kladiva         | 80 mm          |
| Materiál držadla        | Hikorové dřevo |
| Hmotnost                | 4,41 kg        |
| Celková délka           | 880 mm         |
| Materiál pouzdra        | Ocel           |
| Délka násady            | 800 mm         |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Série             | SUPERCRAFT®        |
| Materiál vložky   | Nylon, bílá, tvrdá |
| bez zpětného rázu | ano                |

---

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Náhradní násada z hikorového dřeva Pro Ø hlavy 80 mm | 755140 80 |
| Náhradní vložka, nylon Ø hlavy kladiva 80 mm         | 754910 80 |