



## Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675320 3/25
GTIN	4013288014672
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

#### Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

### Technický popis

Celková délka	25 mm
Velikost křížové drážky	3
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	855/1 Z PZ
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubováky Pozidriv
Druh produktu	Bitový nástroj

