

**Silové kombinované kleště ERGO™, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701640 180
GTIN	7314150101870
Třída artiklu	730

**Popis****Provedení:**

Chromvanadiová ocel, hlava a kloub chromované. Úzké, zakulacené čelisti; s vnitřním ozubením. Silnostěnný plášť na rukojeti se **zapínatelnou a vypínatelnou otevřenou pružinou**. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC); vhodné též pro piano drát.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Technický popis**

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště