



## Siko kleště s drážkou, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 250 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	705200 250
GTIN	4003773043836
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Upínací tlak působí pouze na několikanásobně přestavitelný **drážkovaný kluzný kloub**, proto bez sklouznutí a opotřebení šroubu. Ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Samoupínací na trubkách a maticích. S ozubenými čelistmi s drážkami, induktivně kalené. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Rozsah upnutí pro 6-hran: 36 mm

Rozsah upnutí pro trubky: 1.5/16 palec

### Technický popis

Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro trubky	1.5/16 palec
Rozsah upnutí pro 6-hran	36 mm
Rukojeť	vícesložkový potah
Povrch	chromovaný
Norma	DIN ISO 8976
nejiskřící	ne

Ochrana proti úrazům

ano

Druh produktu

Instalatérské kleště a Siko kleště