



Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada Superglas, Ø hlavy kladiva: 32mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	754800 32
GTIN	7610733087082
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákrůžkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).

S téměř nerozbitnou násadou ze skelných vláken SUPERGLAS, rukojeť z černého plastu.

Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.

Technický popis

Celková délka	320 mm
Ø hlavy kladiva	32 mm
Materiál držadla	Skelné vlákno
Hmotnost	0,499 kg
Délka hlavy s vložkami	100 mm
Materiál pouzdra	ocel
Délka násady	285 mm

Řada	PB 303
Materiál vložky	Nylon, bílá
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

Příslušenství

Náhradní nylonová vložkaVypouklé Ø hlavy kladiva 32 mm	754730 32
Náhradní nylonová vložkaplochá Ø hlavy kladiva 32 mm	754720 32