

**Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	701600 140
GTIN	4003773039730
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).  
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Technický popis**

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	1,8 mm
Celková délka	140 mm
Hodnoty při stříhu středně tvrdého drátu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	ozubené
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště

