

**Siko kleště Cobra® chromované, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705900 300
GTIN	4003773041382
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem. S **možností jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka.

Rukojeti potažené plastem.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

**Zvláštní příslušenství:**

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

**Technický popis**

Celková délka	300 mm
Počet zářezů jemné nastavení	30
Rozsah upnutí pro trubky	2.3/4 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	60 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Označení výrobce	Cobra
Povrch	chromovaný

Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

---

## Příslušenství

Sada náhradních dílů Typ 300	705920 300
------------------------------	------------