

HOLEX**Vanadiové kombinované kleště, lesklé, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	703000 180
GTIN	4045197166005
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 64 HRC), vhodné též pro piano dráty. Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	1,8 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Vlastnost čelistí	zevnitř ozubené
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC), korpus kleští zápusťkově kovaný.
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště