

**Siko kleště Alligator® atramentované, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705500 250
GTIN	4003773022992
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Označení výrobce	Alligator
Povrch	černě atramentované
Norma	DIN ISO 8976
Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne

Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště