

Garant**Momentový klíč „Slipper“ bez stupnice, Maximální utahovací moment: 1,5Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	657765 1,5
GTIN	4045197608895
Třída artiklu	61E

Popis

Provedení:

Speciální, prokluzující vypínací mechanismus **brání spolehlivě neúmyslnému přetažení.**

Jednoramenný momentový klíč **bez stupnice.** Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. **Držák bitů s magnetem** pro upínání bitů 1/4 palce.

Ergonomická a lehká rukojeť, nejlépe vhodná pro nízké hodnoty utahovacích momentů.

Výhoda:

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale **nebudou překročeny.**

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±4 % z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje
 l_2 = seřízená rozteč momentového klíče
 l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
 l_4 = rozteč nástrčného nástroje
 L = celková délka nástroje
 T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit
 T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Maximální utahovací moment	1,5 Nm
Hmotnost	130 g
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	Utahování doprava
Rozsah utahovacích momentů	0,15 - 1,5 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Celková délka L	124 mm
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Bitový upínač	D 6,3

Druh produktu	Momentový klíč
---------------	----------------

Služby

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Zkoušečka kroutícího momentu pro momentové klíče„SmartCheck“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654650 10