



Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 1-13mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657900 1-13 |
| GTIN | 4018754034109 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Výška v | 11 mm |
| Šířka b | 21,5 mm |
| Nástrčná stopka | 9×12 mm |
| Rozměr klíče | 13 mm |
| Řada | 732/10 |
| Rozteč S | 17,5 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Nástroj s funkcí ráčny | ne |
| Druh produktu | Nástrčný klíč s očkem |