



Silové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	701900 180
GTIN	4003773010012
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty. Izolované dle **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromovaný

Nejiskřící	ne
Druh produktu	Multifunkční kleště