

**Garant****Zalamovací momentový klíč se stupnicí, Maximální utahovací moment: 10Nm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	657735 10
GTIN	4045197684813
Třída artiklu	61E

## Popis

### Provedení:

Jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí stupnice a samovypínací. **Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Utahování doleva** přesunutím nástrčných nástrojů.

**Měrné jednotky:** Nm

### Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

### Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériové práci.

### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

### Přesnost:

± 6% z nastavené hodnoty.

### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789. Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

## Technický popis

Hmotnost	300 g
Maximální utahovací moment	10 Nm
Ukazatel	analogová

Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,05 Nm
Rozsah utahovacích momentů	2 - 10 Nm
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavený odpich na momentovém klíči [I <sub>2</sub> ]	18,3 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I <sub>3</sub> ]	191,3 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Délka páky bez nástrčného nástroje [I <sub>1</sub> ]	191,5 mm
Celková délka L	230 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění dlouhé dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Funkce zalomení	ano
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

020020 1000

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400

**Příslušenství**

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657582 1-1/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657630 1-1/4
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657582 1-1/2
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657582 1-3/8
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657630 1-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657630 1-3/8