



## Nástrčný nástavec otevřený, Typ rozměr klíče: 2-19mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	657800 2-19
GTIN	4018754033980
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

#### Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

#### Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

**Technický popis**

Výška v	10 mm
Rozměr klíče	19 mm
Nástrčná stopka	14×18 mm
Šířka b	42 mm
Rozteč S	25 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Nástrčný nástroj otevřený