

**Nástrčný klíč s očkem, Typ rozměr klíče: 2-17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657900 2-17
GTIN	4018754034239
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

- l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje
- l_2 = seřízená rozteč momentového klíče
- l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
- l_4 = rozteč nástrčného nástroje
- L = celková délka nástroje
- T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit
- T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Rozměr klíče	17 mm
Šířka b	27 mm
Nástrčná stopka	14×18 mm
Výška v	12 mm
Rozteč S	25 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Nástroj s funkcí ráčny	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč s očkem