

**Garant****Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 4/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Upínací výška L <sub>2</sub>	3,58 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Délka vyložení L <sub>1</sub>	12 mm
Velikost destiček	4 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	4,57 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	2,41 mm
Celková délka L	65 mm
ISO kód držáku	A04X SCLDR/LS4
Úhel nastavení κ	97 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200