

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 5/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268717 5/S4
GTIN	4045197923721
Třída artiklu	21V

**Technický popis**

Celková délka L	65 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	2,95 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Velikost destiček	4 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	4,6 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	5,78 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Úhel nastavení κ	95 stupeň
ISO kód držáku	A05X SCLDR/LS4
Ø stopky D <sub>s</sub>	5 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200