

**Siko kleště Cobra® atramentované, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	705800 300
GTIN	4003773034087
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná. S **možností jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka.

Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.

Technický popis

Celková délka	300 mm
Počet zářezů jemné nastavení	30
Rozsah upnutí pro trubky	2.3/4 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	60 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Označení výrobce	Cobra
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná
Norma	DIN ISO 8976

Materiál	chromvanadiová ocel
Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ne
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

Příslušenství

Sada náhradních dílů Typ 300	705920 300
------------------------------	------------