

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Třída artiklu	21V

Technický popis

Délka vyložení L ₁	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Středové přesazení L ₃	4,7 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
ISO kód držáku	A08X SCLDR/LS4
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Celková délka L	76 mm
Velikost destiček	4 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	9,05 mm
Upínací výška L ₂	7,49 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200