

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 6/S4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Třída artiklu	21V

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
Velikost destiček	4 mm
Upínací výška L_2	5,54 mm
ISO kód držáku	A06X SCLDR/LS4
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 10
Středové přesazení L_3	3,73 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CDCT S4010.
Celková délka L	65 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	6,92 mm
Délka vyložení L_1	18 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

674248 TX6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200