

Garant**Stavitelný nástrčný klíč, Typ rozsah rozevření: 2-30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči. Velmi mnohostranné použití díky nastavitelnému rozsahu otevíření.

Pozor: Při použití musí být korigována hodnota nastavení momentového klíče (změna hodnoty nastavení).

Výhoda:

Při změně nastavení rozsahu otevíření **není nutné upravovat odpich.**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Šířka b	71,8 mm
Nástrčná stopka	14×18 mm
Výška v	16,9 mm
Šířka rozevření	3/16 – 1.3/16 palec
Šířka rozevření	5 - 30 mm
Rozteč S	74,4 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Druh produktu	Nástrčný nástroj otevřený