

Garant**Zalamovací momentový klíč bez stupnice, Maximální utahovací moment: 5Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657750 5
GTIN	4045197514547
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Jednoramenný momentový klíč bez stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. **Díky zalomení spouštěcího mechanismu je neúmyslné přetažení velmi nepravděpodobné. Utahování doleva** přestrčením nástrčných nástrojů.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se zřetelně hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériové práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Vhodné nástrčné nástroje č. 657582 – 657950.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Hmotnost	220 g
Maximální utahovací moment	5 Nm
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Rozsah utahovacích momentů	0,5 - 5 Nm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	137,5 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Přepínatelné rozlišení	Nm
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	17,5 mm
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	145 mm
Feedback	s vypínáním
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	120 mm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický

Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Funkce zalomení	ano
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Nastavení Momentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastavení Momentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657582 1-1/4
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657630 1-1/2
Zkoušečka krouťícího momentu pro momentové klíče „SmartCheck“ Maximální utahovací moment 10 Nm	654650 10
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-1/2 palec	657582 1-1/2
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657630 1-3/8
Elektronická zkoušečka momentových klíčů „ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
Nástrčná ráčna s přepínáním Typ hnací 4hran 1-3/8 palec	657582 1-3/8
Nástrčná ráčna Typ hnací 4hran 1-1/4 palec	657630 1-1/4