



Nástrčný nástavec otevřený, Typ rozměr klíče: 2-30mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 657800 2-30 |
| GTIN | 4018754034031 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Výška v | 14 mm |
| Šířka b | 66 mm |
| Rozměr klíče | 30 mm |
| Nástrčná stopka | 14×18 mm |
| Rozteč S | 30 mm |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj |
| Materiál | Ocel Chrome-Alloy |
| Povrch | chromovaná (neodlupující se) |
| Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |