

**Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 s otvorem, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675350 TX25
GTIN	4013288192059
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

S otvorem v hrotu pro pojistné šrouby.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Celková délka	25 mm
Profil Torx®	TX25
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Označení výrobce	867/1 Z TORX® BO
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Druh produktu	Bitový nástroj

