



Nástrčný nástavec otevřený, Typ rozměr klíče: 2-13mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657800 2-13
GTIN	4018754033928
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravouhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Technický popis

Nástrčná stopka	14×18 mm
Šířka b	30 mm
Rozměr klíče	13 mm
Výška v	7 mm
Rozteč S	25 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Materiál	Ocel Chrome-Alloy
Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Nástrčný nástroj otevřený