

Garant**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 0
GTIN	4045197923929
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 2 - 5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M1 – M8

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Celková délka: 125 mm

Technický popis

Pro ruční závitník DIN 352	M1 – M8
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2 - 5 mm
Celková délka	125 mm
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo