

Garant**Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 4
GTIN	4045197923974
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 5,5 - 16 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M9 – M27

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 7 - 20 mm

Celková délka: 480 mm

Technický popis

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	7 - 20 mm
Celková délka	480 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M9 – M27
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	5,5 - 16 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo