

**Garant****Vratidlo, nastavitelné zesílené, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	148200 2
GTIN	4045197923950
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.

Pro **silné** namáhání a **přesné použití**. Všechny rozměry s **kvalitně kovaným ocelovým základním tělesem** a integrovanou pevnou čelistí. **Kulatá libela** pro rovné nasazení.

Norma: DIN 1814

rozsahu upnutí: 3 - 9 mm

Pro ruční závitek DIN 352: M4 – M12

Pro Ø ručních výstružníků DIN 206: 5 - 10 mm

Celková délka: 265 mm

**Technický popis**

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	3 - 9 mm
Celková délka	265 mm
Pro ruční závitek DIN 352	M4 – M12
Pro Ø ručních výstružníků DIN 206	5 - 10 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo